

INSTALLATION MANUAL



590CFA



590CFA Co-axial Flex Adapter for use with 590FVK2 Flex Vent Kit

Use on following Valor Models when installed in or adjacent to existing non-combustible solid-fuel burning fireplace/chimney: 200AN/AP P2, 530IN/IP, 530VN/VP, 534VN/VP, 1000KN/KP and MF28VN/VP

WARNING

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

WARNING

This kit may **ONLY** be installed in an existing solid-fuel burning fireplace and chimney constructed of non-combustible materials.

Note

This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.


CONSUMER: Retain this manual for future reference.

Application

This 590CFA adapter is intended to be used with the 590FVK2 Flex Vent Kit when installing one of the listed models into an existing solid-fuel burning fireplace and the existing chimney is too small for installing side-by-side 3" co-linear liners. The outer diameter of the 590FVK2 liner is approximately 5-3/8".

This adapter is required for each listed fireplace model to convert the collars to the 590FVK2's 5" x 3" liner size. The 590FVK2 kit includes an adapter with flashing for the top of the chimney that converts to 6-5/8" x 4" collars to accept standard listed Coaxial Vent Termination Caps.

See the installation instructions provided with the 590FVK2 Flex Vent Kit for installation details.



590CFA—Co-axial Flex Adapter

Use with 590FVK2 + Co-axial Terminal Cap
(both sold separately)

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.
North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1 www.valorfireplaces.com

4009680-03

©2026, Miles Industries Ltd.



590CFA



Raccord coaxial flex 590CFA pour usage avec la Trousse d'évacuation coaxiale flex 590FVK2

Utilisez avec les foyers Valor suivants lorsqu'installés dans un foyer ou cheminée incombustibles à combustible solides existants : 200AN/AP P2, 530IN/IP, 530VN/VP, 534VN/VP, 1000KN/KP et MF28VN/VP

AVERTISSEMENT

Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT

Cet article peut SEULEMENT être installée dans un foyer et cheminée à combustibles solides existants fabriqués de matériaux incombustibles.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Note


Cet article doit être installé ou entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles de foyers Valor indiqués ci-dessus.

Application

Le raccord 590CFA est conçu pour être utilisé avec la Trousse d'évacuation coaxiale flex 590FVK2 sur les foyers listés ci-dessus lorsqu'ils sont installés dans un foyer ou cheminée existants à combustibles solides et que la cheminée est trop étroite pour l'installation colinéaire de deux conduits flex de 3 pouces côte-à-côte. Le diamètre extérieur du conduit double de la trousse 590FVK2 est approximativement de 5-3/8 pouces.

Ce raccord est exigé pour chacun des foyers indiqués afin de les convertir pour les conduits flex de 3 et 5 pouces du 590FVK2. Un adaptateur de sortie de cheminée incorporant un solin est fourni avec le 590FVK2 convertissant la sortie à buses de 6-5/8 x 4 pouces pour accommoder les Capuchons certifiés de sortie coaxiale standard.

Voir le Guide d'installation fourni avec la trousse 590FVK2 pour tous les détails de l'installation.



Raccord coaxial flex 590CFA

Utilisez avec 590FVK2 + Capuchon de sortie coaxial (les deux vendus séparément)